

Garant**SNMG 120412, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	VM
Typ	HB7130-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120412
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie