


**Garant****SNMG 120404, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Trieda položky	21G

## Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	8
Lamač triesok	VM
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie