

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	VS
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Typ	HB7130-2

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie