

Garant**CCMT 09T308, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7130-2
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač triesok	VS
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie