

Garant**CCMT 120408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	VS
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Hlavné použitie	M
Tolerancia	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Typ	HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie