


Garant**SCMT 120408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7130-2
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie