



Vysokotlaková dýza na chladiace médium zalomená pod uhlom 60°, Závit: M12X1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319475 M12X1
GTIN	2050002075092
Trieda položky	33C

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.

Vysokotlaková dýza – Špeciálne pre vysoké tlaky do 80 bar. Nastaviteľná uhlová poloha dýzy.

Robustné vyhotovenie s dlhou životnosťou z hliníka.

60° zahnutá dýza, viacotvorové vyhotovenie 7 (otvory) × Ø 1 mm.

Použitie:

Na použitie na statických a poháňaných otočných držiakoch prostredníctvom závitovej prípojky.

Technický opis

Pripojovací závit	M12×1
Prevedenie	Závit
Typ	zalomený
Ø prietok rúry	1 mm
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Dýza na chladiace médium