


Garant**CNMG 120404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie