

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7140-2

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie