


Garant**CNMG 120416, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Lamač triesok	VM
Tolerancia	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	M

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie