

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608
Typ	HB7140-2
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	M

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie