

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VG
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 170 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	HB7140-2
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Rezný materiál	HM

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie