

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 170 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	VG
Typ	HB7140-2
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie