

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7140-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie