

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie