

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DN.G 150604
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie