

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HB7140-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DN.G 110408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	VM
Tolerancia	M

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie