


Garant**DNMG 150608, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DN.G 150608
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Typ	HB7140-2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie