


Garant**SNMG 120412, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120412
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	1,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Lamač triesok	VM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7140-2

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie