

**Garant****TNMG 160404, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	HB7140-2
Počet výmien/rezných hrán	6
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie