

**Garant****DNMG 150612, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Trieda položky	21G

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolerancia	M
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	HB7140-2
Uhlový Polomer	1,2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie