

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Lamač triesok	VG
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 170 m/min
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie