


**Garant****SNMG 120404, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Trieda položky	21G

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VS
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie