

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7140-2
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	VS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokončovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie