

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Trieda položky	21G

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie