

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	VM
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M

Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie