

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7140-2
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VM
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,8 mm

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie