

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VS
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie