

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	HB7140-2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie