

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	HB7140-2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie