

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Typ	HB7140-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Tolerancia	M

Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie