

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	VS
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Hlavné použitie	M
Typ	HB7140-2

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie