

Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Hlavné použitie	M
Typ	HB7140-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	VS
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie