


**Garant****WNMG 080404, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Hlavné použitie	M
Posuv $f$	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie