

**Garant****CC.T 060204, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT060204
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie