

**Garant****CC.T 120404, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Tolerancia	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VS
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie