


Garant**CCMT 120408, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408

Typ	HB7140-2
Hlavné použitie	M
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie