

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm

Hlavné použitie	M
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie