

**Garant****CC.T 09T308, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Trieda položky	21G

## Technický opis

Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie