

**Garant****CC.T 060204, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Trieda položky	21G

## Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Lamač triesok	VM
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie