

Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT09T302

Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie