

Garant**CC.T 120404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Uhlový Polomer	0,4 mm

Lamač triesok	VM
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie