

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T308
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	HB7140-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Rezný materiál	HM

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie