

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Trieda položky	21G

Technický opis

Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	VS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T302
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie