

**Garant****DC.T 11T304, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Trieda položky	21G

## Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VS
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie