

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M

Povrchová úprava	bez povlaku
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT070204-
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie