

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT070202
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie