

Garant**CC.T 120408, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Uhlový Polomer	0,8 mm
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie