

**Garant****DC.T 070204, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT070204
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Typ	HB7140-2

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie