

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T308
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	VM
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie